

CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos

0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de cabos, grande, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 14 mm ... 15 mm, material: NBR, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 17 mm

Descrição do produto

Luvras com ranhuras para inserção de cabos e condutores com diâmetro 4 mm ... 5 mm, podem ser colocadas em moldura de vedação CES.

Dados comerciais

Código	0801619
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CCX
GTIN	4046356674256
Peso por unidade (inclusive embalagem)	34,59 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	31,65 g
País de origem	TW

CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos

0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Luva de cabo
Número de condutores	1

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	39 mm
Altura	17 mm
Comprimento	53 mm

Dados de material

Material	NBR
----------	-----

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	1x 14 mm ... 15 mm
---------------------------	--------------------

Valores característicos

Tamanho da luva	grande
Versão, Formato	Cabo redondo
Versão, Luva de cabos	com fenda

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C (estático)


CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos

0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>



Desenhos



Desenho com dimensões

CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos



0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos



0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-LRG-BK-15 - Luva de cabos

0801619

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801619>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br