

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de cabos, grande, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 28 mm ... 29 mm, material: NBR, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 17 mm

Descrição do produto

Luva de cabos com ranhuras Luvas com ranhuras para inserção de cabos e condutores com diâmetro 28 ... 29 mm, podem ser colocadas em moldura de vedação CES.

Dados comerciais

Código	0801648
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CCX
GTIN	4046356674393
Peso por unidade (inclusive embalagem)	24,32 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	24,32 g
País de origem	TW

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Luva de cabo
Número de condutores	1

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	39 mm
Altura	17 mm
Comprimento	53 mm

Dados de material

Material	NBR
----------	-----

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	1x 28 mm ... 29 mm
---------------------------	--------------------

Valores característicos

Tamanho da luva	grande
Versão, Formato	Cabo redondo
Versão, Luva de cabos	com fenda

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP54 (As instruções de montagem devem ser observadas)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C (estático)

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos


0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos



0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos



0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27144425
ECLASS-13.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CES-LRG-BK-29 - Luva de cabos

0801648

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801648>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br