

CES-B16-HFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de vedação, com trava, formato: B16, Número de luvas de cabos (pequeno): 8, material: PA (sem halogênio), cor: preto, comprimento: 120 mm, largura: 58 mm, altura: 20 mm

Suas vantagens

- Também aplicável em aberturas de painel padrão dos conectores industriais

Dados comerciais

Código	0801662
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CAX
GTIN	4046356674102
Peso por unidade (inclusive embalagem)	151,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	139,1 g
País de origem	PL

CES-B16-HFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>

Dados técnicos

Avisos

Indicação sobre a aplicação	Parafusos de fixação não incluídos no volume de fornecimento. A largura máxima da abertura de painel pode ir até 51 mm (em vez dos 35 mm como no caso do conector industrial).
-----------------------------	--


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura para luvas de cabo
Formato	B16
Tipo de moldura	Moldura de vedação

Dados de conexão

Torque de aperto	1,8 Nm (Parafuso de fixação, M4 (ISO4762 / DIN912))
------------------	---

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	58 mm
Altura	20 mm
Comprimento	120 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	32 mm
Distância do furo de sondagem vertical	103 mm
Diâmetro do furo	5,5 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	35 mm
Comprimento recorte de montagem	86 mm

Dados de material

Material	PA (sem halogênio)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Valores característicos

Número de luvas de cabos	0 ... 8 (luvas pequenas, dependendo do número de luvas grandes montadas) 0 ... 2 (luvas grandes, dependendo do número de luvas pequenas montadas)
--------------------------	--

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
------------------	------

CES-B16-HFFS-PLBK - Moldura de vedação



0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C (estático)
--------------------------------------	------------------------------

Montagem

Instrução de montagem	Uma bucha grande precisa do mesmo espaço que 4 buchas pequenas, parafusos de fixação M4 (ISO4762 / DIN912), torque do parafuso de fixação: 1,8 Nm
	Pode encontrar um tutorial de vídeo para montagem do produto sob Downloads na categoria Vídeo.


CES-B16-HFFS-PLBK - Moldura de vedação

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>


Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

Desenho de medidas



Recorte de montagem

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

0801662

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801662>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27142421
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 9.0	EC000211
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	1,6 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br