

CES-LRG-BK - Luva cega

0801671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801671>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Luva cega, grande, número de condutores: 0, versão: Luva cega, fechado, material: NBR, cor: preto, comprimento: 53 mm, largura: 39 mm, altura: 17 mm



Descrição do produto

As luvas cegas fecham os pontos de passagem não utilizados da moldura de vedação CES

Dados comerciais


Código	0801671
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CCX
GTIN	4046356674775
Peso por unidade (inclusive embalagem)	38,36 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	38,36 g
País de origem	TW

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Luva de cabo
Número de condutores	0

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	39 mm
Altura	17 mm
Comprimento	53 mm

Dados de material

Material	NBR
----------	-----

Valores característicos

Faixa de vedação cabo	Luva cega
Tamanho da luva	grande
Versão, Formato	Luva cega
Versão, Luva de cabos	fechado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C (estático)

Montagem

Instrução de montagem	IP54: em caso de montagem vertical da moldura de vedação/em caso de montagem horizontal da moldura de vedação (sentido de saída do cabo para baixo).
-----------------------	--

CES-LRG-BK - Luva cega


0801671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801671>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CES-LRG-BK - Luva cega

0801671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801671>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801671>

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-LRG-BK - Luva cega

0801671

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801671>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br