


CES-STPG-GY-12 - Luva de cabos

0801684

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de cabos, pequeno, número de condutores: 1, versão: Cabo redondo, com fenda, diâmetro externo de linha: 1x 11 mm ... 12 mm, material: SEBS (sem halogênio), cor: cinza, comprimento: 29,5 mm, largura: 19,5 mm, altura: 17 mm

Descrição do produto

Luva de cabos com ranhuras

Dados comerciais

Código	0801684
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7C
Chave de produto	AF7CCX
Página de catálogo	Página 680 (C-2-2019)
GTIN	4046356674881
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,26 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,24 g
País de origem	PL

CES-STPG-GY-12 - Luva de cabos

0801684

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Luva de cabo
Número de condutores	1

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	19,5 mm
Altura	17 mm
Comprimento	29,5 mm

Dados de material

Material	SEBS (sem halogênio)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	1x 11 mm ... 12 mm
---------------------------	--------------------

Valores característicos

Tamanho da luva	pequeno
Versão, Formato	Cabo redondo
Versão, Luva de cabos	com fenda

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (estático)

CES-STPG-GY-12 - Luva de cabos


0801684

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CES-STPG-GY-12 - Luva de cabos



0801684

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>



cUL Recognized

ID de certificação: E255026



UL certificado

ID de certificação: E255026

DNV

ID de certificação: TAE00003VJ

CES-STPG-GY-12 - Luva de cabos



0801684

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801684>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,047 kg CO2e
---------	---------------