# ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 381-390 - Zackband

1051016:0381

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051016:0381

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 381 ... 390, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Montageart: verrasten

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1051016:0381 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel | BG2122 |
| GTIN | 4017918487782 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,58 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,273 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß | 6,2 mm |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Bedruckung | 381 ... 390 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | verrasten |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
| Lagerfähigkeit | 2 Jahre |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 6,15 mm |
| Höhe | 10,5 mm |
| Tiefe | 4,20 mm |
| Rastermaß | 6,2 mm |

Textfeld

| | |
|---|---|
| Textfeldbreite | 6,15 mm |
| Textfeldhöhe | 10,50 mm |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |


Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de