

TML (EX5)R - Tiras de identificação

0801838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801838>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, comprimento do rolo: 30 m, altura do campo de texto: 5 mm, largura do campo de texto: 30000 mm

Suas vantagens

- As tiras de identificação autoadesivas da família de etiquetagem SK etiquetam produtos sem ranhura para plaqueta, ideal para a etiquetagem de conectores COMBICON
- A tira Zack e a tira Zack plana podem ser etiquetadas posteriormente com a película de identificação TML
- Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas
- Possibilidade de corte preciso na medida de comprimento necessária com as unidades de corte das impressoras por termotransferência
- Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TML ... individualmente de acordo com suas expectativas

Dados comerciais

Código	0801838
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2111
GTIN	4046356750585
Peso por unidade (inclusive embalagem)	444,421 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	444,421 g
País de origem	PL

TML (EX5)R - Tiras de identificação

0801838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801838>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Klemmenmarker
Identificação	
Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	1
Número de tiras de identificação	10
Tecnologia de identificação	Termotransferência

Medidas

Comprimento do rolo	30,00 m
Altura	5,00 mm
Profundidade	0,07 mm

Dados de material

Conforme RoHS	sim
Espessura Película	53 µm
Espessura Cola	20 µm
Cola	Acrilato
Cor	branco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Verificação de substâncias que interferem na pintura

Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Resultado	Aprovado no teste
Duração do teste	96 h

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Aprovado no teste
n-hexano [CAS No. 110-54-3]	Aprovado no teste
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1]	Aprovado no teste

TML (EX5)R - Tiras de identificação



0801838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801838>

Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre

Especificação de teste	DIN 50018:2013-05
Resultado	Aprovado no teste
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Teste de névoa salina

Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Aprovado no teste

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 150 °C
Condições de armazenagem recomendadas	23 °C/50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original até à utilização.
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %
Capacidade de armazenamento	12 meses

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	cola
------------------	------

TML (EX5)R - Tiras de identificação

0801838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801838>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TML (EX5)R - Tiras de identificação



0801838

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0801838>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br