

# EMLP (EX30)R SR - Etiqueta



0802689

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802689>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Etiqueta, Rolo, prata, não impresso, identificável com: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, comprimento do rolo: 20 m, altura do campo de texto: 30 mm, largura do campo de texto: 20000 mm

## Suas vantagens

- Os marcadores contínuos autoadesivos EMLP (Ex...)R ... se adaptam especialmente à identificação de corta-circuitos automáticos e coberturas de caixas em caixas de conexão de edifícios
- Os marcadores equivalem às placas gravadas, eles apresentam uma óptica de alta qualidade
- Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da Phoenix Contact
- Possibilidade de corte preciso na medida de comprimento necessária com as unidades de corte das impressoras por termotransferência
- Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas

## Dados comerciais

|  |               |
|--|---------------|
| Código                                 | 0802689       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Chave comercial                        | BG24          |
| Chave de produto                       | BG2411        |
| GTIN                                   | 4046356791700 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 496,4 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 468,7 g       |
| País de origem                         | DE            |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

#### Identificação

|  |   |
|--|---|
| Quantidade de plaquetas de identificação     | 1 |
| Número de anilhas de identificação por linha | 1 |

### Montagem

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de montagem | cola |
|------------------|------|

### Dados de material

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Conforme RoHS      | sim          |
| Espessura Película | 175 µm       |
| Espessura Cola     | 400 µm       |
| Cola               | Acrilato     |
| Cor                | prata        |
| Material           | Poliéster    |
| Substâncias        | sem silicone |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|   |  |
|---|--|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 120 °C  |
| Temperatura ambiente (montagem)                             | > 18 °C  |
| Condições de armazenagem recomendadas                       | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C  |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %   |
| Capacidade de armazenamento                                 | 12 meses   |

### Medidas

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Altura              | 30 mm       |
| Profundidade        | 0,55 mm     |
| Comprimento do rolo | 20000,00 mm |

#### Campo de texto

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largura do campo de texto | 20000 mm |
| Altura do campo de texto  | 30 mm    |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

# EMLP (EX30)R SR - Etiqueta

0802689

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802689>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EMLP (EX30)R SR - Etiqueta



0802689

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0802689>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)