


ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 37-48 - Tiras de identificação Zack



0803605:0037

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0803605:0037>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fita de tira Zack plana, de 120 peças, impresso longitudinalmente com os números consecutivos: 37 ... 48, adequado para todos os terminais no passo de 5,2 mm, branco, para a largura de terminal: 5,2 mm, tipo de montagem: encaixe

Dados comerciais

Código	0803605:0037
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2123
GTIN	4017918599003
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,44 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,44 g
País de origem	PL

ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 37-48 - Tiras de identificação Zack



0803605:0037

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0803605:0037>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	5,2 mm

Identificação

Compressão	37 ... 48
------------	-----------

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Resistência a UV

Especificação de teste	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
------------------------	---

Resistência à limpeza das inscrições

Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes)

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Medidas

Largura	4,55 mm
Altura	6,5 mm
Passo	5,2 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	4,20 mm
Altura do campo de texto	5,20 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

ZBFM 5/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 37-48 - Tiras de identificação Zack



0803605:0037

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0803605:0037>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br