

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marcador de terminais



0804183:0031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0804183:0031>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa de identificação autoadesiva, impresso longitudinalmente com os números consecutivos: 31 ... 40, Tira de identificação de 10 peças com 12 séries de dez iguais, branco, para a largura de terminal: 5 mm, tipo de montagem: cola

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 0804183:0031 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | BG21 |
| Chave de produto | BG2123 |
| GTIN | 4017918496197 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,88 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,88 g |
| País de origem | PL |

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marcador de terminais



0804183:0031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0804183:0031>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|-----------------|---------------|
| Tipo de produto | Klemmenmarker |
| Passo | 5 mm |

Identificação

| | |
|------------|-----------|
| Compressão | 31 ... 40 |
|------------|-----------|

Montagem

| | |
|------------------|------|
| Tipo de montagem | cola |
|------------------|------|

Dados de material

| | |
|----------|-------------------|
| Cor | branco (RAL 9010) |
| Material | Poliéster |

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |

Medidas

| | |
|--------------|---------|
| Largura | 50 mm |
| Altura | 3,8 mm |
| Profundidade | 0,08 mm |
| Passo | 5 mm |

Campo de texto

| | |
|---------------------------|---------|
| Largura do campo de texto | 5,00 mm |
| Altura do campo de texto | 3,80 mm |

Normas e disposições

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Marcador de terminais



0804183:0031

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0804183:0031>

Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br