CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado

1212045

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212045

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm^2 ... 10 mm^2, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Sus ventajas

- La disposición de las empuñaduras y la matriz permite introducir la puntera en cualquier posición de agarre
- Estas compactas tenazas para prensar están diseñadas para trabajar con poco esfuerzo

Datos comerciales

Código de artículo	1212045
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4046356455732
Peso por unidad (incluido el embalaje)	516,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	439,7 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,14 mm²
Sección máx.	10 mm²
AWG mín.	25
AWG máx.	7

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,14 mm² ... 10 mm²
Gama de secciones AWG	25 ... 7

Dimensiones

Longitud	175 mm

Datos del material

Color	negro

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212045

EAC
ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es