

ZB 5/OG:LGS 10-100 - Tiras de identificação Zack



0812706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812706>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação Zack, Fitas, laranja, identificado, impresso horizontalmente: Dezenas 10-100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Dados comerciais

Código	0812706
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2122
GTIN	4017918966225
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,503 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,066 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	5,2 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10
Sentido de compressão	impresso horizontalmente
Compressão	Dezenas 10-100

Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura elevada de plaqueta
------------------	---

Dados de material

Cor	laranja (RAL 2003)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Medidas

Largura	10,5 mm
Passo	5,2 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

ZB 5/OG:LGS 10-100 - Tiras de identificação Zack



0812706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812706>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0

EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39131500

0812706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812706>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br