

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814681>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação perfurado, Variante de embalagem com 25 unidades (50 m), de acordo com EN 60715:, material: Alumínio, sem revestimento, Perfil padrão, cor: cor de alumínio

Dados comerciais

Código	0814681
Unidades por embalagem	25 Unidade
Chave comercial	BE72
Chave de produto	BE7245
GTIN	4017918982508
Peso por unidade (inclusive embalagem)	213 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	213 g
País de origem	DE

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado



0814681


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814681>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Trilho de fixação
-----------------	-------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35 mm
Largura do furo	15 mm
Altura do furo	6,2 mm
Profundidade	7,5 mm
Comprimento	2000 mm
Distância do furo de sondagem	25 mm

Dados de material

Cor	cor de alumínio
Material	Alumínio
Revestimento	sem revestimento

Normas e disposições

Testes	de acordo com EN 60715:
--------	-------------------------

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado




0814681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814681>

Desenhos

Desenho de medidas



NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814681>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado



0814681

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0814681>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br