NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N

0402174

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0402174

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Barra collettrice N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, colore: color argento

Dati commerciali

Codice articolo	0402174
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Codice vendita	BE7291
Codice prodotto	BE7291
GTIN	4017918001810
Peso per pezzo (confezione inclusa)	264 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	264 g
Numero tariffa doganale	74071000
Paese di origine	BG

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Guida per conduttori neutri

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale I_N	140 A

Dati di collegamento

Attacco a norma	IEC / EN
Corrente nominale	140 A
Corrente di carico massima	140 A

Dimensioni

Larghezza	10 mm
Altezza	1000 mm
Profondità	3 mm
Lunghezza	1 m

Indicazioni materiale

Colore	argento

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC / EN
Verifiche	DIN VDE 0611-4: 1991-02

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250307
ECLASS-15.0	27250307

ETIM

ETIM 9.0	EC000485

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com