

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack



0812858
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812858>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação Zack, Fitas, laranja, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 8,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1000

Dados comerciais

Código	0812858
Unidades por embalagem	100 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2112
GTIN	4017918966379
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,897 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,687 g
País de origem	DE

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack



0812858

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812858>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
Passo	8,2 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	1000
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	100

Medidas

Largura	8 mm
Passo	8,2 mm

Dados de material

Cor	laranja (RAL 2003)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixe
------------------	---------

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack



0812858
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812858>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 8/OG-100:UNPRINTED - Tiras de identificação Zack



0812858

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0812858>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br