

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824278>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fita dentada para agulha de identificação, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: encaixar, para a largura de terminal: 7,5 mm, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 6 mm

## Dados comerciais

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                                 | 0824278                                |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade                              |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | BG81                                   |
| Chave de produto                       | BG8112                                 |
| GTIN                                   | 4046356351485                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,6 g                                  |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,5 g                                  |
| País de origem                         | PL                                     |

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824278>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Tipo de produto | Identificado com um marcador de terminais |
| Passo           | 7,5 mm                                    |

### Identificação

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tecnologia de identificação | Plotter |
|-----------------------------|---------|

### Montagem

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo de montagem | encaixar |
|------------------|----------|

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | branco (RAL 9010)            |
| Material                                 | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
|--------------------------------------|-------------------|

### Medidas

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 6,30 mm |
| Altura       | 3,97 mm |
| Profundidade | 5,50 mm |
| Passo        | 7,5 mm  |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

### Avisos

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| Geral | Favor informar inscrição desejada no momento da solicitação |
|-------|-------------------------------------------------------------|


# BN-ZB 7,5/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação

0824278

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824278>

## Desenhos

Desenho do diagrama



① longitudinal = horizontal

② oblíquo = vertical

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824278>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# BN-ZB 7,5/WH CUS - Fita dentada para agulha de identificação



0824278

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824278>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)