# SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Segnamorsetti

0804183:0041

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0804183:0041

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 41 ... 50, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm, tipo di montaggio: colla

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0804183:0041 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BG2123 |
| Codice prodotto | BG2123 |
| GTIN | 4017918496203 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,85 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,85 g |
| Numero tariffa doganale | 49119900 |
| Paese di origine | PL |

# Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Segnamorsetti siglati |
| Passo | 5 mm |
| Esecuzione | colla |

### Siglatura

| | |
|---|---|
| Siglatura | 41 ... 50 |

## Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | colla |

## Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale | Poliestere |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |

### Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 5 mm |
| Altezza | 3,8 mm |
| Passo | 5 mm |

### Campo di testo

| | |
|---|---|
| Larghezza del campo di testo | 5,00 mm |
| Altezza del campo di testo | 3,80 mm |

## Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com