

ZB 7,5 CUS - Tiras de identificação Zack



0824994

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824994>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de identificação Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 7,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 7,4 mm, largura do campo de texto: 10,5 mm

Suas vantagens

- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código	0824994
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8112
Página de catálogo	Página 71 (C-5-2013)
GTIN	4046356357449
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,661 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,661 g
País de origem	PL

ZB 7,5 CUS - Tiras de identificação Zack



0824994

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824994>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	7,5 mm
Versão	alto

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10

Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura elevada de plaqueta
------------------	---

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Medidas

Largura	7,5 mm
Passo	7,5 mm

Campo de texto


Largura do campo de texto	10,5 mm
Altura do campo de texto	7,4 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Desenhos

Desenho do diagrama



① longitudinal = horizontal

② oblíquo = vertical

ZB 7,5 CUS - Tiras de identificação Zack



0824994

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824994>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 7,5 CUS - Tiras de identificação Zack



0824994

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0824994>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br