

# SD-WMS 3 (CH) YE:E - Luva de identificação para condutores



0825557:E

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825557:E>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Luva de identificação para condutores, impresso com a maiúscula: Letras, amarelo, as medidas do artigo de reposição são diferentes das do antecessor!, tipo de montagem: inserção

## Dados comerciais

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Código                                 | 0825557:E                              |
| Unidades por embalagem                 | 200 PA                                 |
| Nota                                   | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial                        | BG2                                    |
| Chave de produto                       | BG222B                                 |
| GTIN                                   | 4046356415194                          |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,031 g                                |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,029 g                                |
| País de origem                         | SE                                     |

# SD-WMS 3 (CH) YE:E - Luva de identificação para condutores



0825557:E

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0825557:E>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tipo de produto | Marcador do condutor com inscrição |
| Versão          | Perfil                             |

### Identificação

|            |        |
|------------|--------|
| Compressão | Letras |
|------------|--------|

### Montagem

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo de montagem | inserção |
|------------------|----------|

### Dados de material

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Cor                                      | amarelo               |
| Material                                 | Polivinilclorido      |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0                    |
| Substâncias                              | sem silicone e cádmio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 60 °C |
|--------------------------------------|------------------|

### Medidas

|             |         |
|-------------|---------|
| Largura     | 3,2 mm  |
| Altura      | 3,6 mm  |
| Comprimento | 3,50 mm |

#### Medida externa

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Diâmetro externo | 1,3 mm ... 3 mm |
|------------------|-----------------|

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)