

PATO 1/12 - Porta-identificação de condutor



0827081

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827081>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Porta-identificação de condutor, transparente, não impresso, faixa de diâmetro de cabo: 2 ... 3,5 mm, tipo de montagem: encaixar, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 12 mm

Suas vantagens

- É possível etiquetar com as plaquetas de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... ou com as tiras de encaixe EMT ...
- Para a etiquetagem posterior de instalações que já têm cabos, são colocadas estas luvas de identificação

Dados comerciais

Código	0827081
Unidades por embalagem	1.000 PA
Chave comercial	BG22
Chave de produto	BG221A
GTIN	4046356416733
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,25 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,244 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Porta-plaquetas Cabo
-----------------	----------------------

Medidas

Largura	12 mm
Altura	5,6 mm
Profundidade	8,2 mm

Medida externa

Diâmetro externo	2 mm ... 3,5 mm
Diâmetro externo mín.	2 mm
Diâmetro externo máx.	3,5 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	12 mm
Altura do campo de texto	4 mm

Dados de material

Cor	transparente
Material	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Substâncias	sem silicone

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	2 mm ... 3,5 mm
---------------------------	-----------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-50 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

PATO 1/12 - Porta-identificação de condutor



0827081

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827081>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PATO 1/12 - Porta-identificação de condutor



0827081

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0827081>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br