

ZBF 13 CUS - Tira Zack plana



0829134

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829134>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tira Zack plana, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 13 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 5, altura do campo de texto: 5,2 mm, largura do campo de texto: 13 mm

Suas vantagens

- O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
- Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
- Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
- As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário

Dados comerciais

Código	0829134
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BG81
Chave de produto	BG8112
GTIN	4046356546706
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,612 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,411 g
País de origem	PL

ZBF 13 CUS - Tira Zack plana



0829134

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829134>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Identificado com um marcador de terminais
Passo	13 mm

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	5
Número de anilhas de identificação por linha	5
Número de tiras de identificação	1

Montagem

Tipo de montagem	travamento em ranhura plana de plaqueta
------------------	---

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	PA
	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Medidas

Largura	13,00 mm
Altura	6,40 mm
Profundidade	1,60 mm
Passo	13 mm
Comprimento	6,4 mm

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Avisos

Geral	Identificado conforme dados do cliente
Geral	Identificado conforme dados do cliente

Desenhos

Desenho do diagrama



① longitudinal = horizontal

② oblíquo = vertical

ZBF 13 CUS - Tira Zack plana



0829134

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829134>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBF 13 CUS - Tira Zack plana



0829134

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829134>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br