

S 20 A/380 V - Cartucho fusível



0913061

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0913061>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cartucho fusível, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, diâmetro: 15 mm, cor: azul

Suas vantagens

- Não contém chumbo, cádmio, cromo 6 (conforme RoHS)
- Indicadores coloridos no contato frontal exibem o estado operacional
- Insertos de fusível NEOZED® com característica gG para proteger cabos e instalações
- Desligamento seguro de sobrecorrentes inadmissíveis e correntes de curto-circuito até à corrente nominal de desligamento

Dados comerciais

Código	0913061
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z4X
GTIN	4017918008161
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,84 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	11,73 g
País de origem	HU

S 20 A/380 V - Cartucho fusível



0913061

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0913061>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Fusível
-----------------	---------

Características elétricas

Corrente nominal I_N	20 A
Fusível	20 A gL/gG NEOZED (sem indicação de defeito)

Dados de conexão

Corrente nominal	20 A
Tensão nominal	400 V AC (250 V DC)

Medidas

Diâmetro	15 mm
----------	-------

Dados de material

Cor	azul
-----	------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

S 20 A/380 V - Cartucho fusível



0913061

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0913061>

Classificações

ETIM

ETIM 8.0	EC002704
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

S 20 A/380 V - Cartucho fusível



0913061

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0913061>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br