

ES/LP-BW - Tiras de encaixe



1003446

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1003446>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tiras de encaixe, Folha, branco, não impresso, identificável com: Sistemas de impressão Office, CMS-P1-PLOTTER, perfurado, tipo de montagem: inserção, Quantidade de plaquetas de identificação: 25, altura do campo de texto: 8 mm, largura do campo de texto: 29 mm

Dados comerciais

Código	1003446
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	BG23
Chave de produto	BG2312
GTIN	4017918011857
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,952 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,952 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Geral	Imagem pode variar conforme a impressora a laser
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
-----------------	-------------------------------------

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	25
--	----

Medidas

Largura	29,5 mm
Altura	8,35 mm
Profundidade	0,2 mm

Campo de texto

Largura do campo de texto	29 mm
Altura do campo de texto	8 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Material	Papelão
Material base	Papelão

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro)

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

Montagem

Tipo de montagem	inserção
------------------	----------

ES/LP-BW - Tiras de encaixe



1003446

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1003446>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

ES/LP-BW - Tiras de encaixe



1003446

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1003446>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br