

# GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais



0829126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829126>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa de identificação de grupos, encaixável no centro do borne para bornes de conexão a parafuso, à mola, Push-in e conexão rápida, identificáveis com uma etiqueta 24 x 4 mm ou manualmente com B-STIFT, na base com ZB 5

## Suas vantagens

- Encaixável em todos os terminais com ranhura de plaqueta central
- Identificação de grande superfície com etiquetas ou manual com B-STIFT ou X-PEN
- Identificação economizadora de espaço dos grupos diretamente no borne

## Dados comerciais

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código                                 | 0829126               |
| Unidades por embalagem                 | 100 Unidade           |
| Chave comercial                        | BG21                  |
| Chave de produto                       | BG211A                |
| Página de catálogo                     | Página 153 (C-3-2019) |
| GTIN                                   | 4046356547444         |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,491 g               |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,452 g               |
| País de origem                         | DE                    |

# GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais



0829126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829126>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tipo de produto | Marcador de terminais sem impressão |
| Passo           | 5,2 mm                              |

### Medidas

|              |          |
|--------------|----------|
| Largura      | 5 mm     |
| Altura       | 28,05 mm |
| Profundidade | 23,3 mm  |
| Passo        | 5,2 mm   |

### Campo de texto

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largura do campo de texto | 25 mm |
| Altura do campo de texto  | 5 mm  |

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | cinza (RAL 7042)             |
| Material                                 | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C             |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %              |

### Montagem

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de montagem | encaixe |
|------------------|---------|

# GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais



0829126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829126>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002248 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# GBS 5-25X5 - Placa de identificação de grupos para marcação de terminais



0829126

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0829126>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)