CRIMPFOX-M CX-2/DIE - Stampo per crimpatura

1212088

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Stampo, per Crimpfox-M, per connettore coassiale (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, imballato in custodie box affiancabili

Dati commerciali

Codice articolo	1212088
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	BH313Z
Codice prodotto	BH313Z
GTIN	4046356454483
Peso per pezzo (confezione inclusa)	79,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	79,9 g
Numero tariffa doganale	82032000
Paese di origine	SE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	crimpatura esagonale
Caratteristica di prodotto	Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M
Larghezza crimpatura	1,69 mm
Larghezza crimpatura	5,41 mm
Larghezza crimpatura	6,48 mm

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	> 0 mm²

Dimensioni

Larghezza	75 mm
Altezza	25,5 mm
Lunghezza	114 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1212088

EAC
ID omologazione: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com