# UM-SE-A60-R - Elemento laterale

2956893

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956893

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Elemento laterale, esecuzione alta, per la chiusura dell'elemento base UM-BEFE in entrambi i lati, con guide verticali per copertura a U di 60 mm di larghezza

## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2956893 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHDDA |
| Codice prodotto | ACHDDA |
| GTIN | 4017918085988 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85369010 |
| Paese di origine | PL |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Parte laterale moduli a incastro |
| Tipo di custodia | Profilo |
| Serie di custodie | UM |
| Famiglia di prodotti | UM ST SE |
| Esecuzione | Elemento laterale |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PA |
| Finitura superficiale | non trattato |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2956893

**UL Recognized**
ID omologazione: E240868

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002779 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com