

# ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Tiras de identificação Zack



1051029:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1051029:0001>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador, 10 etiquetas, impresso transversalmente com os números consecutivos: 1 ... 10, branco, para a largura de terminal: 6,2 mm, tipo de montagem: encaixe

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1051029:0001  |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG21          |
| Chave de produto                       | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918511630 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,58 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,5 g         |
| País de origem                         | DE            |

# ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Tiras de identificação Zack



1051029:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1051029:0001>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Tipo de produto | Identificado com um marcador de terminais |
| Passo           | 6,2 mm                                    |
| Versão          | alto                                      |

### Identificação

|            |          |
|------------|----------|
| Compressão | 1 ... 10 |
|------------|----------|

### Montagem

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de montagem | encaixe |
|------------------|---------|

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | branco (RAL 9010)            |
| Material                                 | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Resistência a UV

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
|------------------------|-------------------------------------------------|

#### Resistência à limpeza das inscrições

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07             |
|                        | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) |

#### Condições ambientais

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C             |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 %              |

### Medidas

|         |        |
|---------|--------|
| Largura | 6 mm   |
| Passo   | 6,2 mm |

#### Campo de texto

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largura do campo de texto | 6,15 mm  |
| Altura do campo de texto  | 10,50 mm |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

# ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Tiras de identificação Zack



1051029:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1051029:0001>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)