


# ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador de terminais



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1052028:0001>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Identificador, 10 etiquetas, impresso transversalmente com os números consecutivos: 1 ... 10, branco, para a largura de terminal: 8,2 mm, tipo de montagem: encaixe

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1052028:0001  |
| Unidades por embalagem                 | 10 Unidade    |
| Chave comercial                        | BG21          |
| Chave de produto                       | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918534776 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,05 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,94 g        |
| País de origem                         | DE            |

# ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador de terminais



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1052028:0001>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tipo de produto | Klemmenmarker |
| Passo           | 8,2 mm        |

### Identificação

|            |          |
|------------|----------|
| Compressão | 1 ... 10 |
|------------|----------|

### Montagem

|                  |         |
|------------------|---------|
| Tipo de montagem | encaixe |
|------------------|---------|

### Dados de material

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Cor                                      | branco (RAL 9010)            |
| Material                                 | PA                           |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2                           |
| Substâncias                              | sem silicone e sem halogênio |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

|                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento)                        | -40 °C ... 100 °C                                                              |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C                                                                          |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)        | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento                                 | 2 anos                                                                         |

### Medidas

|              |         |
|--------------|---------|
| Largura      | 8,15 mm |
| Altura       | 10,5 mm |
| Profundidade | 4,20 mm |
| Passo        | 8,2 mm  |

#### Campo de texto

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Largura do campo de texto | 8,15 mm  |
| Altura do campo de texto  | 10,50 mm |

### Normas e disposições

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-----------------------|-----------------------------|

# ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marcador de terminais



1052028:0001

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1052028:0001>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)