# BN-ZB 6,2/WH CUS - Bezeichnungsnagel-Zackband

0824276

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824276

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0824276 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG8112 |
| GTIN | 4046356351478 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,46 g |
| Zolltarifnummer | 49119900 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Gewünschte Beschriftung bitte bei der Bestellung angeben. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Klemmenmarker |
| Rastermaß | 6,2 mm |

Beschriftung

| | |
|---|---|
| Markierungsnut | hoch |
| Kennzeichnungstechnologie | Plotter |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 4,00 mm |
| Höhe | 3,97 mm |
| Tiefe | 5,50 mm |
| Rastermaß | 6,2 mm |

Textfeld

| | |
|---|---|
| Textfeldbreite | 4 mm |
| Textfeldhöhe | 4 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | stecken |

## Zeichnungen

Schemazeichnung




① längs = horizontal = waagerecht
② quer = vertikal = senkrecht

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000761 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de