

NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201701>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação não perfurado, Variante de embalagem com 10 unidades (20 m), semelhante à EN 60715, material: Aço, sem revestimento, Perfil padrão, cor: branco-alumínio

Dados comerciais

Código	1201701
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE72
Chave de produto	BE7231
GTIN	4017918155490
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.350 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.350 g
País de origem	DE

NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201701


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201701>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Trilho de fixação
-----------------	-------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35 mm
Profundidade	15 mm
Comprimento	2000 mm

Dados de material

Cor	alumínio branco (RAL 9006)
Material	Aço
Revestimento	sem revestimento

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC / EN
Testes	semelhante à EN 60715

NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado





1201701

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201701>

Desenhos

Desenho de medidas



NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201701>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201701

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br