

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201895

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201895>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação não perfurado, Variante de embalagem com 10 unidades (20 m), semelhante à EN 60715, material: Cobre, sem revestimento, Perfil padrão, cor: cobre

Dados comerciais

Código	1201895
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave comercial	BE72
Chave de produto	BE7236
GTIN	4017918017583
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.500 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.500 g
País de origem	DE

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201895


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201895>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Trilho de fixação
-----------------	-------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35 mm
Profundidade	15 mm
Comprimento	2000 mm

Dados de material

Cor	tons de cobre
Material	Cobre
Revestimento	sem revestimento

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC / EN
Testes	semelhante à EN 60715

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado





1201895

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201895>

Desenhos

Desenho de medidas



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201895

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201895>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado



1201895

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1201895>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br