

# CUTFOX FB - Ferramentas de corte



1205985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cortador de pontes para manejo com uma mão, para pontes fixas FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12

## Suas vantagens

- Gume de precisão para a respectiva aplicação
- Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1205985       |
| Unidades por embalagem                 | 1 Unidade     |
| Chave comercial                        | BH31          |
| Chave de produto                       | BH311S        |
| GTIN                                   | 4017918137755 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 196,4 g       |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 194,9 g       |
| País de origem                         | DE            |

# CUTFOX FB - Ferramentas de corte

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>



## Dados técnicos

### Avisos

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

### Propriedades do artigo

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de produto        | Ferramenta de corte                                         |
| Aplicação              | Jumpers fixos                                               |
| Propriedade do produto | Gume estreito                                               |
|                        | Pega ergonômica de dois componentes                         |
|                        | Pouco esforço necessário                                    |
|                        | Aço especial para ferramentas, forjado e temperado com óleo |

### Medidas

|             |        |
|-------------|--------|
| Largura     | 53 mm  |
| Comprimento | 165 mm |

### Dados de material

|     |            |
|-----|------------|
| Cor | multicolor |
|-----|------------|

### Cabos/condutores

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Diâmetro externo de linha | > 0 mm |
|---------------------------|--------|

# CUTFOX FB - Ferramentas de corte



1205985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>

## Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>



**EAC**

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

# CUTFOX FB - Ferramentas de corte

1205985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>



## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043711 |
| ECLASS-15.0 | 21043711 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000165 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CUTFOX FB - Ferramentas de corte



1205985

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1205985>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)