ICS-FOOT CATCH-H77 KIT - Fußriegel

1143118

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1143118

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienengehäuse, Fußriegel und Feder für Gehäusehöhe 77 mm, Breite: 14,7 mm, Höhe: 22,26 mm, Tiefe: 6,5 mm, Farbe: silberfarben



Ihre Vorteile

- Erlaubt die einfache Tragschienenmontage von Gehäusemodulen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1143118
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHAEZ
GTIN	4063151129590
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,66 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Fußriegel
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Modulare Gehäuse
Gehäuseserie	ICS
Produktfamilie	ICS

Maße

Breite	14,7 mm
Höhe	22,26 mm
Tiefe	6,5 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl (verzinnt)

Montage

Montageart	Tragschienenmontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,03 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de