

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Trilho de fixação perfurado



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207666>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Trilho de fixação perfurado, de acordo com EN 60715:, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, Perfil padrão, cor: prata

Dados comerciais

Código	1207666
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE72
Chave de produto	BE7244
GTIN	4017918932626
Peso por unidade (inclusive embalagem)	365 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	365 g
País de origem	DE

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Trilho de fixação perfurado



1207666


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207666>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Trilho de fixação
-----------------	-------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	35 mm
Largura do furo	15 mm
Altura do furo	6,2 mm
Profundidade	7,5 mm
Comprimento	1155 mm
Distância do furo de sondagem	25 mm

Dados de material

Cor	prateado
Material	Aço
Revestimento	galvanizado, bicromatizado

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC / EN
Testes	de acordo com EN 60715:

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Trilho de fixação perfurado




1207666

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207666>

Desenhos

Desenho de medidas



NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Trilho de fixação perfurado



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207666>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 9.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Trilho de fixação perfurado



1207666

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br