SHK-0478/10,00 - Kabelsteckverbinder konfektioniert

1161941

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1161941

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelsteckverbinder konfektioniert, Serie: SHK, M23-Stift, Polzahl: 4+4+PE, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1161941
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	4 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRSBL
GTIN	4063151171773
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4.433 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.628,729 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Signal- und Leistungskabel

Steckverbinder

Angaben zum Steckverbinder

Bauform	gerade, konfektioniert
Gewindeart	M23
Polzahl	4+4+PE
Drehsinn	Standard
Kontaktausführung	Stift

Kabel / Leitung

Leitungslänge	10 m

Angaben zur Leitung

Geschirmt	ja
Kabelaufbau	(4 x 4 + (2 x 1,0))
Leitungsaußendurchmesser	± 14,60 mm 0,6 mm
Außenmantel, Material	PUR
Material Aderisolation	PP (halogenfrei)
Außenmantel, Farbe	orange RAL 2003
Nennspannung Kabel	1000 V
Prüfspannung	4 kV
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	58 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	109 mm
Beschleunigung	10 m/s²
Umgebungstemperatur (Betrieb) bei fester Verlegung	-40 °C ... 80 °C
	-30 °C ... 60 °C
Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Halogenfreiheit	ja, PUR-Mantel
Ölbeständigkeit	ja, PUR-Mantel

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440108
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de