

1207585

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cortador de perfil, para corte de trilhos de fixação padrão, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, bem como para o corte de trilhos coletores de condutores neutros NLS-CU 3/10, com trilho de medição em polegada/métrico

#### Suas vantagens

- · Encurtar sem rebarbas e sem lascas
- · Corte com menor esforço e confortável graças à alavancagem otimizada
- · Ajuste rápido e conveniente do comprimento de corte usando um batente
- · Cortes precisos e uniformes

#### Dados comerciais

Código	1207585
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3115
GTIN	4017918895228
Peso por unidade (inclusive embalagem)	9.500 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	9.393 g
País de origem	DE



1207585

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585

### Dados técnicos

#### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cortador de perfil
Aplicação	Trilho de fixação para NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 e NLS-CU 3/10
Propriedade do produto	Trilho de medição métrico/em polegadas de 1 m com carro limitador
	Formato robusto
	Corte sem rebarbas e sem lascas
	Para montagem em mesa (orifícios para parafusos disponíveis)

#### Medidas

Largura	150 mm
Altura	180 mm
Comprimento	60 mm
Comprimento do trilho de medidas	1000 mm
Comprimento da alavanca manual	610 mm
Espessura do material máx.	1,5 mm

#### Dados de material

Cor	multicolor
Material	Aço



1207585

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585

# Classificações

#### **ECLASS**

	ECLASS-13.0	21043714		
	ECLASS-13.0	21043714		
ETIM				
	ETIM 9.0	EC002212		
UN	ISPSC			

UNSPSC 21.0 27111500



1207585

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1207585

### Environmental product compliance

#### FU RoHS

20 1010	
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico
EU REACH SVHC	
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil (11) 3871-6400 vendas@phoenixcontact.com.br