CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimpzange mit Digitalanzeige

1202888

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm^2, Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung

Ihre Vorteile

- Elekronische Verschleißüberwachung mit Rekalibrierungsfunktion
- Prozesssicher durch Zwangsperre und Einstellungsssicherung
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Sichere und einfache Handhabung durch Digitalanzeige und optionale Positionierhilfe
- Drehbarer Locator sorgt für eine exakte Positionierung der Kontakte im Crimpbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1202888
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3135
GTIN	4063151267711
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.140,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.140,7 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte von 0,14 mm²...4,0 mm² der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Hinweis zur Anwendung	Anwendung, nur mit Locator, Auswahl siehe Zubehör

Nutzungsbeschränkung

EMV-Hinweis	EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierdorn-Pressung
Produkteigenschaft	Elektronische Verschleißüberwachung mit Rekalibrierungsfunktion
	Entriegelbare Zwangssperre
	Optionale Positionierhilfe

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	26
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	26 ... 10

Maße

Breite	94 mm
Höhe	28 mm
Länge	236 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202888

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	122,695 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de