

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Alicate de crimpagem



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Alicate de pressão, de terminais tubulares de cabo CU não isolados (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², crimpagem hexagonal

Suas vantagens

- O CRIMPFOX-RC 10 e...RCT 25-1 completam a gama de alicates de pressão para terminais de cabo não isolado e terminais de cabo tubulares isolados
- Todos os alicates deste formato reduzem a necessidade de esforço em 25 % na compressão

Dados comerciais

Código	1212066
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3133
GTIN	4046356454063
Peso por unidade (inclusive embalagem)	661,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	661,6 g
País de origem	SE

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Alicates de crimpagem



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
---------------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta para crimpagem
Prensagem	Crimp HEX
Propriedade do produto	Crimpagem de conexões padronizadas de acordo com a norma DIN 46235
	Força de atuação reduzida em até 25%

Posição de crimp 1

Bitola máx.	10 mm ²
AWG máx	8
Diâmetro externo	7,00 mm
Diâmetro interno	4,50 mm

Posição de crimp 2

Bitola máx.	16 mm ²
AWG máx	6
Diâmetro externo	8,50 mm
Diâmetro interno	5,50 mm

Posição de crimp 3

Bitola máx.	25 mm ²
AWG máx	4
Diâmetro externo	10,00 mm
Diâmetro interno	7,00 mm

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	10 mm ² ... 25 mm ²
Faixa de bitola AWG	7 ... 2/0

Medidas

Largura	25 mm
Altura	68 mm
Comprimento	256 mm

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Alicates de crimpagem



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Alicates de crimpagem



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCT 25-1 - Alicates de crimpagem



1212066

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212066>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br