

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Inserto de crimpagem



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Matriz, para Crimpfox-M, para terminais elétricos não isolantes 0,75 - 2,5 mm², embalado em caixa empilhável

Dados comerciais

Código	1212078
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH313Z
GTIN	4046356454476
Peso por unidade (inclusive embalagem)	79,03 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	75,1 g
País de origem	SE

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Inserto de crimpagem



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Matriz
Prensagem	Crimp Indent
Propriedade do produto	Inserto de troca para o alicate de crimpagem universal CRIMPFOX-M

Posição de crimp 1

Bitola máx.	0,75 mm ²
AWG máx	20

Posição de crimp 2

Bitola máx.	1,5 mm ²
AWG máx	16

Posição de crimp 3

Bitola máx.	2,5 mm ²
AWG máx	14

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
-------------------------	--

Medidas

Largura	75 mm
Altura	25,5 mm
Comprimento	114 mm

Dados de material

Cor	preto
-----	-------

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Inserto de crimpagem



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Inserto de crimpagem



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE - Inserto de crimpagem



1212078

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br