NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - Tragschiene ungelocht

1207647

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207647

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1207647
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH8422
GTIN	4046356366052
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,37 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90,37 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	0 mm
Lochhöhe	0 mm
Tiefe	7,5 mm
Länge	250 mm
Bohrlochabstand	0 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	nach EN 60715


Elektrische Prüfungen


Kurzzeitstromfestigkeit

Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	16 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	1,92 kA

Zeichnungen

Maßzeichnung





Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,141 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de