CRIMPFOX-DSUB 5 - Alicate de crimpagem

1212111

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212111

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Alicate de crimpagem, para contatos D-SUB, alta densidade, 0,08 - 0,5 mm^2, crimp B, incluindo suporte de contato

Suas vantagens

- Introdução lateral de condutor
- Mola de retenção destravável
- Grande força de crimpagem com força manual reduzida
- Estações de matriz identificadas para o processamento preciso das respectivas bitolas

Dados comerciais

Código	1212111
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3136
GTIN	4046356453899
Peso por unidade (inclusive embalagem)	445,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	442,9 g
País de origem	SE

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta para crimpagem
Prensagem	Crimp B
Propriedade do produto	Introdução lateral de condutor
	Mola de retenção destravável
	Matrizes identificadas

Posição de crimp 1

Bitola mín.	0,08 mm²
Bitola máx.	0,22 mm²
AWG mín	28
AWG máx	26

Posição de crimp 2

Bitola mín.	0,08 mm²
Bitola máx.	0,22 mm²
AWG mín	28
AWG máx	26

Posição de crimp 3

Bitola mín.	0,22 mm²
Bitola máx.	0,5 mm²
AWG mín	26
AWG máx	22

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Faixa de bitola AWG	28 ... 22

Medidas

Largura	18 mm
Altura	59 mm
Comprimento	198 mm

Dados de material

Cor	preto

Desenhos

Desenho do produto



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212111

EAC
ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br