

WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ferramenta de decapagem, para condutores e cabos de 0,08 a 2,5 mm de bitola do condutor, auto-ajustável, comprimento de decapagem ajustável até 15 mm, capacidade de corte até 6 mm² flexível / 1,5 mm² rígido

Suas vantagens

- Limite máximo ajustável e flexível para o comprimento de decapagem
- Prático cortador de fio integrado
- Os alicates de decapagem WIREFOX ... caracterizam-se pelo mecanismo de ajuste automático para diversos isolantes e diâmetros de condutor

Dados comerciais

Código	1212368
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3121
GTIN	4046356456128
Peso por unidade (inclusive embalagem)	181,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	174,8 g
País de origem	GB

WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>

Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta de decapagem
Aplicação	Padrão
Propriedade do produto	Mecanismo de ajuste automático
	Substituição das facas de decapagem sem ferramenta
	Limite de comprimento para definir o comprimento de decapagem ≤ 15 mm
	Contorno do alicate angular
	Cortador de fio integrado
	A faca de lamelas também é adequada para isolamentos especiais

Dados de conexão

Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,08 mm ² ... 2,5 mm ² (Faixa de isolamento)
	6 mm ² (Área de corte)
Faixa de bitola AWG	28 ... 12 (Faixa de isolamento)
	10 (Área de corte)
Comprimento de decapagem	15 mm

Medidas

Comprimento	160 mm
-------------	--------

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
-----	------------------

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	0,3 mm ... 1,9 mm
---------------------------	-------------------

WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 2,5 - Ferramenta de decapagem



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212368>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br