

SF-BIT-PZ 3-70 - Lâmina

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ponta de parafusadeira, cruz PZ, acionamento E6,3-1/4", tamanho: PZ 3 x 70 mm, dura, adequada para suporte conforme DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Suas vantagens

- Ferramentas para parafusadeira a bateria SF-ASD 21 em diversas versões

Dados comerciais

Código	1212596
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3149
GTIN	4046356590709
Peso por unidade (inclusive embalagem)	18,75 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,75 g
País de origem	CZ

SF-BIT-PZ 3-70 - Lâmina

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>



Dados técnicos

Avisos

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Propriedades do artigo

Tipo de produto

Ferramenta para parafusar

Formato

Rebaixo cruzado

Dados de conexão

Saída

Phillips/Pozidriv

Medidas

Altura de lâmina

70 mm

Comprimento

70 mm

Dados de material

Cor

cores prat.

Material

Aço

Normas e disposições

Testes

DIN 3126

SF-BIT-PZ 3-70 - Lâmina

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-PZ 3-70 - Lâmina

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	21044203
ECLASS-15.0	21044203

ETIM

ETIM 9.0	EC003864
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-PZ 3-70 - Lâmina



1212596

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212596>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpe os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br