

# WIREFOX-E 10 - Ferramenta de decapagem



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ferramenta de decapagem, para cabos e condutores de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, auto-ajustável, comprimento de decapagem até 18 mm, capacidade de corte flexível até 10 mm<sup>2</sup> / rígido 1,5 mm<sup>2</sup>, lâmina de decapagem substituível

## Descrição do produto

lâmina de decapagem aplicável: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB e 1212314 WIREFOX 6SC/SB, substituição direta: 1212152 WIREFOX 10/SB

## Suas vantagens

- Limite máximo ajustável e flexível para o comprimento de decapagem
- Ferramenta de decapagem com corpo de alicate angular e ergonômico
- Prático cortador de fio integrado
- Os alicates de decapagem WIREFOX ... caracterizam-se pelo mecanismo de ajuste automático para diversos isolantes e diâmetros de condutor

## Dados comerciais

Código	1212706
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	BH31
Chave de produto	BH3121
GTIN	4046356783613
Peso por unidade (inclusive embalagem)	254,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	253 g
País de origem	SE

# WIREFOX-E 10 - Ferramenta de decapagem



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>

## Dados técnicos

### Avisos

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
---------------------------	--

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Ferramenta de decapagem
Aplicação	Padrão
Propriedade do produto	Mecanismo de ajuste automático
	Faca de decapagem substituível
	Limite de comprimento para definir o comprimento de decapagem
	Contorno do alicate angular
	Cortador de fio integrado

### Dados de conexão

#### Conexão de condutores

Faixa de bitola métrica	0,02 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (Faixa de isolamento)
	1,5 mm <sup>2</sup> (Área de corte)
Faixa de bitola AWG	34 ... 8 (Faixa de isolamento)
	16 (Área de corte)
Comprimento de decapagem	2 mm ... 18 mm

### Medidas

Largura	20 mm
Altura	90 mm
Comprimento	191 mm

### Dados de material

Cor	preto/verde
-----	-------------

# WIREFOX-E 10 - Ferramenta de decapagem



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>



**EAC**

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-E 10 - Ferramenta de decapagem



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX-E 10 - Ferramenta de decapagem



1212706

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1212706>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)