

SEALING PLUG 10X16 RD - Tampa



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400284>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampa, para rosca plugável, cor: vermelho



Dados comerciais

Código	1400284
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DZX
GTIN	4046356482004
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,38 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,062 g
País de origem	DE

SEALING PLUG 10X16 RD - Tampa



1400284


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400284>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampão de fecho
Tipo de rosca	plugável

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	9,80 mm
Comprimento	16 mm
Diâmetro	9,8 mm
	9,8 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	plugável

Dados de material

Material	PA
----------	----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

Instrução de montagem	Depois da montagem, a cabeça do parafuso de fechamento deve permanecer visível na conexão roscada (ver foto "após a montagem").
-----------------------	---

SEALING PLUG 10X16 RD - Tampa




1400284

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400284>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

SEALING PLUG 10X16 RD - Tampa



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400284>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SEALING PLUG 10X16 RD - Tampa



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1400284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br