

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401844>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fita dentada para agulha de identificação, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixar, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 6 mm

Dados comerciais

Código	1401844
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BG21
Chave de produto	BG2112
GTIN	4017918020583
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,55 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,54 g
País de origem	PL

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401844>

Dados técnicos

Avisos

Geral	identificável com CMS
-------	-----------------------

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Marcador de terminais sem impressão
-----------------	-------------------------------------

Identificação

Quantidade de plaquetas de identificação	10
Número de anilhas de identificação por linha	10
Número de tiras de identificação	10
Tecnologia de identificação	Plotter

Medidas

Largura	6,30 mm
Altura	3,97 mm
Profundidade	5,50 mm

Dados de material

Cor	branco (RAL 9010)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material base	PA
Substâncias	sem silicone e sem halogênio

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte)	23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte)	50 %

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

Montagem

Tipo de montagem	encaixar
------------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401844>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Fita dentada para agulha de identificação



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1401844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br