

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Distribuidor T sistema Bus, 5-polos, não blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, PIN 2+4 jumpeado e Soquete reto M12, codificação: A, PIN 2+4 jumpeado, Cabeamento especial

Dados comerciais

Código	1403898
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF1G
Chave de produto	AF1GAA
GTIN	4046356676137
Peso por unidade (inclusive embalagem)	28,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,22 g
País de origem	DE

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Distribuidor T
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	2
Blindado	não
Codificação	A
Tipo de rosca	M12

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	60 V
Corrente nominal I_N	4 A

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material do corpo do cabo	TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção
Material de contato	CuZn
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	TPU GF
Material da conexão roscada	Aço inox

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto M12
Tipo de codificação	A

Conexão 2

Formato	Soquete reto M12
Tipo de codificação	A

Conexão 3

Formato	Soquete reto M12
Tipo de codificação	A

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 90 °C (Conector/suporte)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M12
Normas/disposições	IEC 61076-2-101

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus




1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>


Desenhos

Desenho de medidas



Distribuidor T M12

Desenho do diagrama



Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Desenho do diagrama



Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-5P-M12T/2XM12 FF VA - Distribuidor T sistema Bus



1403898

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1403898>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br