RAILFIX 35/7,5 - Montageadapter

1233147

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1233147

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Montageadapter, zur Befestigung von NS 35/7,5-Tragschienen auf Montageplatten oder Gehäusewänden von Schaltschränken, Material: Zinkdruckguss, Montageart: Schraubmontage, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1233147
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE72VZ
GTIN	4063151336059
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75 g
Zolltarifnummer	79070000
Ursprungsland	IT

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageadapter
Anwendungsbereich	Maschinenbau
	Anlagenbau
	Schaltschrankbau
	Maschinenbau

Elektrische Eigenschaften

Übergangswiderstand	< 5 mΩ

Anschlussdaten

Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment	2 Nm

Maße

Breite	89 mm
Lochbreite	15 mm
Höhe	40 mm
Lochhöhe	6,2 mm
Tiefe	17,8 mm
Bohrlochdurchmesser	4,6 mm (Zentrierpin)

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	Zinkdruckguss

Montage

Montageart	Schraubmontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de