

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Placa frontal de dados com insertos de contato, plástico, 1×RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (soquete/soquete); 1× cobertura cega D-SUB 9

Dados comerciais

Código	1404500
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF7E
Chave de produto	AF7EDX
GTIN	4046356698429
Peso por unidade (inclusive embalagem)	32,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	22,22 g
País de origem	DE

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Placa frontal de dados
Número de pólos	8
Número de pontos de encaixe	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	máx. 42,4 V DC (RJ45, avaliação UL)
	máx. 30 V AC (RJ45, avaliação UL)
Corrente nominal	máx. 175 mA (RJ45, avaliação UL)
Índice de transmissão	100 MBit/s (RJ45)

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	50,7 mm
Altura	87,5 mm
Profundidade	40 mm

Dados de material

Material Placa frontal de dados	PBT (Placa frontal de dados)
---------------------------------	------------------------------

Conectores

Versão do inserto de contato	com 1x RJ45 Soquete/soquete, travamento dos slots Snap-in
	com 1x D-SUB 9

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 60 °C

Montagem

Instrução de montagem	adequado para todas as molduras de montagem
-----------------------	---

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados

1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>



cUL Recognized
ID de certificação: E238705



UL certificado
ID de certificação: E238705



EAC
ID de certificação: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal de dados



1404500

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1404500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	3,266 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br