

VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90 - Passagem pelo quadro de comando



1405057

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405057>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Passagem de quadro de comando, M12, 8 pólos, codificação A sobre soquete RJ45, entrada de soquete 90°, IP65/67

Dados comerciais

Código	1405057
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABN
Chave de produto	ABNMAY
GTIN	4046356298544
Peso por unidade (inclusive embalagem)	36,4 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	36,4 g
País de origem	DE

VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90 - Passagem pelo quadro de comando



1405057

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405057>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Formato	angular
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	8
Blindado	sim
Tipo de rosca	M12

Dados de material

Cor	preto
Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Material de contato	Liga de cobre

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	50 V
Tensão de choque de dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominal	1 A
Tensão U_N	48 V
Corrente nominal I_N	1 A
Índice de transmissão	1 GBit/s
Propriedades de transmissão (categoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	------------

Cabos/condutores

Tipo de sinal/categoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s
-------------------------	--

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C


VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90 - Passagem pelo quadro de comando

1405057


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405057>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas




Recorte de montagem

VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90 - Passagem pelo quadro de comando

1405057

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405057>

Desenho expandido



Desenho explodido

Diagrama de circuitos




Diagrama de circuitos

VS-BH-M12FS-8CON-RJ45/ 90 - Passagem pelo quadro de comando



1405057

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1405057>

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br